

Priključna plošča NASE-1/4-NPT-1-ISO

Številka dela: 30426

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dolžina	6 mm
Delovni tlak	0 bar...16 bar
Odobritev	UL - Recognized (OL)
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-]
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Stopnja zaščite	IP65
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Način pritrditve priključne plošče	s prehodno izvrtino
Način pritrditve ventila	privijačenje
Priključek za krmilni zrak 12	1/8 NPTF
Priključek za krmilni zrak 14	1/8 NPTF
Pnevmatični priključek 1	1/4 NPTF
Pnevmatični priključek 2	1/4 NPTF
Pnevmatični priključek 3	1/4 NPTF
Pnevmatični priključek 4	1/4 NPTF
Pnevmatični priključek 5	1/4 NPTF