

Zasučni pogon DRQ-50-270-PPV-A

Številka dela: 30586
Izdelek, ki se opušča

FESTO

za brezdotično zaznavanje, z nastavljivim dušenjem v končni legi in nastavljivo zračnostjo zobniškega pogona.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2017. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	50
Kot dušenja	84 deg
Zasučni kot	270 deg
Toleranca končnega položaja	6 deg
Dušenje	PPV: pnevmatično dušenje nastavljivo na obeh koncih
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivska zgradba	zobata letev/pastorek
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Obratovalni tlak	2,5 ... 10 bar
Maks. preklopna frekvenca pri 6 bar	1,5 Hz
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Teoretični vrtilni moment pri 6 bar	19 Nm
Dopusten masni vztrajnostni moment	0,016 kgm ²
Masa izdelka	6.550 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Pnevmatični priključek	G1/4
Informacije o materialu pogonske gredi	Jeklo za cementiranje
Informacije o materialu tesnil	TPE-U(PU)