

Povezovalni kabel NEBS-M12G12-KS-5-LE12

Številka dela: 3058614

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oznaka linije	z nosilcem ploščic
Položaj vgradnje	poljubno
Teža izdelka	492 g
Električni priključek 1	doza, ravna, M12x1, 12-polna, A-kodirana
Električni priključek 2	odprt konec, 12-žilni
Območje delovne napetosti DC	0 V...30 V
Nazivna delovna napetost DC	30 V
Tokovna obremenljivost pri 40 °C	1.5 A
Odpornost proti udarni napetosti	0.8 kV
Zaščita	da
Dolžina kabla	5 m
Lastnost voda	Basic
Preskusni pogoji vodnika	trajna upogibna trdnost: po standardu Festo
Najmanjši polmer upogibanja kabla	85 mm
Polmer upogibanja, fiksna napeljava kablov	42.5 mm
Premer kabla	8.5 mm
Toleranca, premer kabla	± 0,2 mm
Zgradba kabla	12 x 0,14 mm ²
Prečni prerez priključka	0.14 mm ²
Barvna oznaka izolacije žile	Nožica 1 = rjava nožica 10 = vijolična nožica 11 = siva/rožnata nožica 12 = rdeča/modra nožica 2 = modra nožica 3 = bela Nožica 4 = zelena nožica 5 = rožnata nožica 6 = rumena nožica 7 = črna Nožica 8 = siva nožica 9 = rdeča
Stopnja zaščite	IP67
Temperatura okolice	-30 °C...80 °C
Temperatura okolice pri gibljivi napeljavi kablov	-25 °C...80 °C

Značilnost	Vrednost
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi ZK RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Stopnja umazanosti	3
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Material kablanskega plašča	TPE-U(PUR)
Barva kablanskega plašča	črna
Material pokrivne matice	cinkova tlačna litina
Material tesnil	NBR
Material vtičnih kontaktov	Medenina nikljano in pozlačeno