

Povezovalni kabel KMC-1-24DC-2,5-LED

Številka dela: 30931

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Prikaz preklopnega stanja	LED
Način pritrditve	na magnetni ventil s centralnim vijakom M3
Položaj vgradnje	poljubno
Teža izdelka	170 g
Električni priključek	doza Oblika A
Nazivna delovna napetost DC	24 V
Zaščito pred obrnjeno polariteto	za vse električne priključke
Priključitev zaščitnega vodnika	na voljo
Dolžina kabla	2.5 m
Premer kabla	6 mm
Zgradba kabla	3 x 0,75 mm ²
Stopnja zaščite	IP67 v skladu z IEC 60529
Temperatura okolice	-20 °C...80 °C
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi ZK RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Material kablanskega plašča	PVC
Material ohišja	PC
Material vtičnih kontaktov	Bron