

Zaščitna cev MKG-36-PG-29

Številka dela: 3156319

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-20 °C...100 °C
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material zaščitne gibke cevi	PP