

Ležajni podstavek LSNG-40

Številka dela: 31741

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	40
Na podlagi standarda	VDMA 24562
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-40 °C...150 °C
Največ. obremenitev	1.5 kN
Teža izdelka	228 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material elementa za pritrditev	visoko legirano jeklo
Material zglobnega ležaja	jeklo PTFE