

Ležajni podstavek LSNSG-40

Številka dela: 31748

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	40
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-40 °C...150 °C
Največ. obremenitev	1.5 kN
Teža izdelka	160 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material elementa za pritrditev	jeklo pocinkan
Material zglobnega ležaja	jeklo PTFE