

Ležajni podstavek LBG-80

Številka dela: 31765

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	80
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij	Kovine, ki vsebujejo več kot 5-% masni delež bakra, so izključene iz uporabe. Izjema so vezja, vodniki, električni priključki in tuljave.
Temperatura okolice	-40 °C...150 °C
Največ. obremenitev	6 kN
Teža izdelka	1050 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material elementa za pritrditev	litina s kroglastim grafitom
Material sornika	Cementirno jeklo
Material varovalke	vzmetno jeklo