

Viličasta glava
SGA-M10X1,25
Številka dela: 32954

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	M10x1,25
Radialno odstopanje +/-	5 mm
Izravnava kota +/-	120 stp
Položaj vgradnje	poljubno
Navojni priključek	zunanjí navoj M10x1,25
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-40 °C...150 °C
Največ. obremenitev	0.9 kN
Teža izdelka	129 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material sornika	jeklo pocinkano
Material zglobne glave	jeklo pocinkan
Material varovalke	vzmetno jeklo, pocinkano