


# Ležajni kos LNZG-40/50

Številka dela: 32960

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	40/50
Na podlagi standarda	ISO 15552
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij	Izdelek ustreza Festovi interni opredelitvi izdelka za uporabo v proizvodnji baterij: Kovine, ki vsebujejo več kot 1-% masni delež bakra, cinka ali niklja, so izključene iz uporabe. Izjeme so nikelj v jeklih, kemično nikljane površine, vezja, vodniki, električni konektorji in tuljave.
Temperatura okolice	-40 °C...80 °C
Največ. obremenitev	2.5 kN
Teža izdelka	129 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material elementa za pritrditev	gnetna aluminijeva zlitina
Material ležaja	Umetna masa