


Ventil s klecnim valjčkom KH/O-3-PK-3

Številka dela: 33003

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	3/2, odprt/zaprto, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	80 l/min
Pnevmatični delovni priključek	PK-3
Delovni tlak	0 bar...8 bar
Konstruktivna zgradba	sedež bata
Nazivni premer	2.5 mm
Način krmiljenja	neposredno
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Sila aktiviranja pri zaprtem stanju v osnovnem položaju	7.5 N
Sila aktiviranja pri odprtem stanju v osnovnem položaju	6.5 N
Teža izdelka	20 g
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Pnevmatični priključek 1	PK-3
Pnevmatični priključek 2	PK-3
Pnevmatični priključek 3	PK-3
Material tesnil	NBR
Material ohišja	umetna masa