

# Spojni vtični priključek KSV-PK-2

Številka dela: 33384

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	1.5 mm
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Pnevmatični priključek	za zunanji Ø cevi 3 mm
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS