PE pretvornik
PE-1/8
Številka dela: 3344



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
V skladu s standardom	EN 60947-5-1
Odobritev	CCC
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o nizki napetosti
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
Merilna veličina	relativni tlak
Metoda merjenja	pnevmatično-električni pretvornik tlaka PE
Delovni tlak	0.08 MPa...1 MPa 0.8 bar...10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Preklopni izhod	s kontakti
Preklopna funkcija	Vrednost praga s fiksno histerezo
Funkcija preklopnega elementa	preklopnik
Vklopna točka najv.	0.8 bar
Izklopna točka min.	0.2 bar
Največja preklopna izhodna napetost AC	250 V
Največja preklopna izhodna napetost DC	250 V
Kategorija uporabe, induktivna obremenitev	AC-14 DC-13
Kategorija uporabe, uporovna obremenitev	AC-12 DC-12
Električni priključek	4-žilni kabel
Električni priključek 1, vrsta priključka	kabel
Električni priključek 1, priključna tehnika	odprt konec
Dolžina kabla	1 m
Material kabelskega plašča	PVC
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Položaj vgradnje	poljubno
Pnevmatični priključek	G1/8

Značilnost	Vrednost
Teža izdelka	225 g
Material ohišja	Aluminij, eloksiran cinkova tlačna litina
Material membrane	Kloroprenski kavčuk
Možnosti nastavitev	fiksna nastavitev
Stopnja zaščite	IP65
Izolacijska napetost	2 kV
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopnja umazanosti	3