

Ležajni podstavek LNG-100

Številka dela: 33895

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	100
Na podlagi standarda	ISO 15552 (doslej tudi VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-40 °C...80 °C
Največ. obremenitev	9 kN
Teža izdelka	1141 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material elementa za pritrditev	litina s kroglastim grafitom
Material ležaja	PA