


Vakuumski sesalni ventil ISV-3/8

Številka dela: 33971

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	G3/8
Primernost iz metalnega impulza	8 MPa 8 bar
Položaj vgradnje	poljubno
Delovni tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar
Zahtevan sesalni volumski tok pri -0,05 MPa (-0,5 bar, -7,25 psi)	1.5 l/min
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	33 g
Način pritrditve	privijačenje
Pnevmatični priključek 1	G3/8
Pnevmatični priključek 2	G3/8
Material vzmeti	visoko legirano jeklo
Material filtra	Gnetna aluminijeva zlitina mreža iz nerjavnega jekla
Material ohišja	gnetna aluminijeva zlitina
Material votlega vijaka	Gnetna aluminijeva zlitina
Material plovca	POM