

Magnetna tuljava MSW-110AC-OD

Številka dela: 34405

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način upravljanja	električno
Položaj vgradnje	poljubno
Najkrajši pritezni čas	10 ms
Trajanje vklopa	100%
Razred izolacijskega materiala	F
Karakteristike tuljave	110 V AC: 50 Hz, zagonska moč 30 VA, držalna moč 22 VA
Dovoljena nihanja napetosti	+/- 10 %
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o nizki napetosti
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
Skladnost z LABS	VDMA24364-C1-L
Temperatura skladiščenja	-10 °C...60 °C
Stopnja zaščite	IP65
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Teža izdelka	150 g
Električni priključek	Oblika A Vtič v skladu z EN 175301-803
Način pritrditve	Zunanji šestrob 1/8 Zadrževalna sponka
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material magnetne tuljave	duroplast
Material vtičnih kontaktov	Medenina, pocinjena
Material navitja	baker