

Magnetna tuljava MSFG-24/42-50/60-DS-OD

Številka dela: 34412

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Prikazovalnik preklopnega položaja	ne
Najkrajši pritezni čas	10 ms
Trajanje vklopa	100%
Faktor moči cos {phi}	0.7
Karakteristike tuljave	24 V DC: 4,5 W 42 V AC: 50/60 Hz, pritezna moč 9,0 VA, držalna moč 7,0 VA
Dovoljena nihanja frekvence	+/- 5 %
Dovoljena nihanja napetosti	+/- 10 %
Skladnost z LABS	VDMA24364-C1-L
Stopnja zaščite	IP65
Temperatura okolice	-5 °C...40 °C
Največji pritezni moment, vtičnica	0.4 Nm
Teža izdelka	55 g
Električni priključek	v skladu s standardom DIN EN 175301-803
Način pritrditve	z narebreno matico
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material magnetne tuljave	duroplast baker jeklo
Material navitja	baker