

Prirobnična pritrditev FNG-200

Številka dela: 34479

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	200
V skladu s standardom	ISO 15552 (doslej tudi VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-40 °C...150 °C
Teža izdelka	5321 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material elementa za pritrditev	litina s kroglastim grafitom lakiran
Material vijakov	jeklo pocinkano