


Vodilo
FENG-40- -GF
Številka dela: 34482

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	40
Hod	10 mm...500 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Vodilo	drsno vodilo
Konstruktivna zgradba	vodilo
Protieksplzijska zaščita	Upoštevajte napotek v potrdilu.
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-20 °C...80 °C
Pomična sila	30 N
Dodatna premikajoča se masa na 10 mm hoda	31 g
Osnovna teža pri 0 mm hoda	2480 g
Pribitek teže na 10 mm hoda	31 g
Težišče premikajoče se mase pri hodu 0 mm	57 mm
Dodatek k težišču premikajoče se mase na 10 mm hoda	4.7 mm
Način pritrditve	z notranjim navojem
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material vodilnega elementa	visoko legirano jeklo
Material ohišja	Aluminijasta zlitina, eloksirana
Material jarmove plošče	gnetna aluminijeva zlitina, eloksirana