

Vodilo FENG-40-160-KF

Številka dela: 34501

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	40
Hod	160 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Vodilo	Kroglično obtočno vodilo
Konstruktivna zgradba	vodilo
Protieksplzijska zaščita	Upoštevajte napotek v potrdilu.
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-20 °C...80 °C
Največja sila Fy	1000 N
Največja sila Fy, statična	1260 N
Največja sila	1000 N
Največja sila Fz, statična	1260 N
Največji moment Mx	44 Nm
Največji moment Mx, statičen	55 Nm
Največji moment My	52 Nm
Največji moment My, statičen	65 Nm
Največji moment Mz	52 Nm
Največji moment Mz, statičen	65 Nm
Pomična sila	15 N
Teža izdelka	2882 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material vodilnega elementa	Poboljšano jeklo
Material ohišja	Aluminijasta zlitina, eloksirana
Material jarmove plošče	gnetna aluminijeva zlitina, eloksirana