


Vodilo
FENG-40-320-KF
Številka dela: 34504

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	40
Hod	320 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Vodilo	Kroglično obtočno vodilo
Konstruktivna zgradba	vodilo
Protieksplzijska zaščita	Upoštevajte napotek v potrdilu.
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-20 °C...80 °C
Največja sila F_y	1000 N
Največja sila F_y , statična	1260 N
Največja sila	1000 N
Največja sila F_z , statična	1260 N
Največji moment M_x	44 Nm
Največji moment M_x , statičen	55 Nm
Največji moment M_y	52 Nm
Največji moment M_y , statičen	65 Nm
Največji moment M_z	52 Nm
Največji moment M_z , statičen	65 Nm
Pomična sila	15 N
Teža izdelka	3394 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material vodilnega elementa	Poboljšano jeklo
Material ohišja	Aluminijasta zlitina, eloksirana
Material jarmove plošče	gnetna aluminijeva zlitina, eloksirana