


**Vodilo**  
**FENG-40-500-KF**  
Številka dela: 34505

**FESTO**



**Podatkovni list**

| Značilnost                       | Vrednost                               |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Velikost                         | 40                                     |
| Hod                              | 500 mm                                 |
| Položaj vgradnje                 | poljubno                               |
| Vodilo                           | Kroglično obtočno vodilo               |
| Konstruktivna zgradba            | vodilo                                 |
| Protieksplzijska zaščita         | Upoštevajte napotek v potrdilu.        |
| Skladnost z LABS                 | VDMA24364-B2-L                         |
| Temperatura okolice              | -20 °C...80 °C                         |
| Največja sila $F_y$              | 1000 N                                 |
| Največja sila $F_y$ , statična   | 1260 N                                 |
| Največja sila                    | 1000 N                                 |
| Največja sila $F_z$ , statična   | 1260 N                                 |
| Največji moment $M_x$            | 44 Nm                                  |
| Največji moment $M_x$ , statičen | 55 Nm                                  |
| Največji moment $M_y$            | 52 Nm                                  |
| Največji moment $M_y$ , statičen | 65 Nm                                  |
| Največji moment $M_z$            | 52 Nm                                  |
| Največji moment $M_z$ , statičen | 65 Nm                                  |
| Pomična sila                     | 15 N                                   |
| Teža izdelka                     | 3970 g                                 |
| Način pritrditve                 | z notranjim navojem                    |
| Napotek glede materialov         | V skladu z RoHS                        |
| Material vodilnega elementa      | Poboljšano jeklo                       |
| Material ohišja                  | Aluminijasta zlitina, eloksirana       |
| Material jarmove plošče          | gnetna aluminijeva zlitina, eloksirana |