

Vodilo FENG-63-400-KF

Številka dela: 34519

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	63
Hod	400 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Vodilo	Kroglično obtočno vodilo
Konstruktivna zgradba	vodilo
Protieksplzijska zaščita	Upoštevajte napotek v potrdilu.
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-20 °C...80 °C
Največja sila F_y	1260 N
Največja sila F_y , statična	1600 N
Največja sila	1260 N
Največja sila F_z , statična	1600 N
Največji moment M_x	75 Nm
Največji moment M_x , statičen	95 Nm
Največji moment M_y	90 Nm
Največji moment M_y , statičen	115 Nm
Največji moment M_z	90 Nm
Največji moment M_z , statičen	115 Nm
Pomična sila	15 N
Teža izdelka	7370 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material vodilnega elementa	Poboljšano jeklo
Material ohišja	Aluminijasta zlitina, eloksirana
Material jarmove plošče	gnetna aluminijeva zlitina, eloksirana