


# Časovo zakasnitveni ventil VZOA-3-1/4

Številka dela: 3464

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Delovni tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	600 l/min
Nastavljiv čas zakasnitve	0 s...30 s
Protieksplzijska zaščita	cona 1 (ATEX) cona 2 (ATEX) cona 21 (ATEX) cona 22 (ATEX)
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Pnevmatični priključek	G1/8 G1/4
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS