


# Pnevmatični ventil VLX-2-1/4-MS-NPT

Številka dela: 34922

**FESTO**



## Podatkovni list

| Značilnost                                                   | Vrednost                                         |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Konstruktivna zgradba                                        | Membranski ventil                                |
| Način upravljanja                                            | pnevmatično                                      |
| Načelo tesnjenja                                             | mehko                                            |
| Položaj vgradnje                                             | poljubno                                         |
| Način pritrditve                                             | vgradnja v napeljavo                             |
| Priključek armature                                          | NPT1/4                                           |
| Nazivni premer                                               | 13 mm                                            |
| Ventilska funkcija                                           | 2/2, zaprt, monostabilen                         |
| Smer toka                                                    | ni reverzibilna                                  |
| Tlak medija                                                  | 1 bar...10 bar                                   |
| Funkcija iztekajočega zraka                                  | brez možnosti dušenja                            |
| Način vračanja                                               | pnevmatična vzmet                                |
| Način krmiljenja                                             | predkrmiljenje                                   |
| Priključek za pomožni krmilni zrak 12                        | M5                                               |
| Krmilni medij                                                | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Medij                                                        | filtriran stisnjen zrak, finost filtra 200 µm    |
| Temperatura medija                                           | -10 °C...80 °C                                   |
| Temperatura okolice                                          | -10 °C...60 °C                                   |
| Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343) | 2400 l/min                                       |
| Skladnost z LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                |
| Material ohišja                                              | Medenina                                         |
| Material vijakov                                             | visoko legirano nerjavno jeklo                   |
| Številka materiala vijaka                                    | 1.4301                                           |
| Teža izdelka                                                 | 490 g                                            |