



Dvoročni blok ZSB-1/8

Številka dela: 3527

FESTO

Varnostna komponenta z dvoročnim vklopom.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Imenska velikost | 4 mm |
| Način vklopa | pnevmatičen |
| Konstruktivska zgradba | Sedežni ventil z vračanjem z vzmetjo |
| Obratovalni tlak | 3 ... 8 bar |
| Normalni imenski pretok | 50 l/min |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) | po strojni smernici EU |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Masa izdelka | 490 g |
| Način pritrditve | s skošnjo izvrtino z notranjim navojem po izbiri: |
| Priključek pomožnega krmilnega zraka 12 | G1/8 |
| Priključek pomožnega krmilnega zraka 14 | G1/8 |
| Pnevmatični priključek 1 | G1/8 |
| Pnevmatični priključek 2 | G1/8 |
| Pnevmatični priključek 3 | G1/8 |
| Pnevmatični priključek 4 | G1/8 |
| Pnevmatični priključek 5 | G1/8 |
| Informacije o materialu pokrova | Tlačno liti aluminij |
| Informacije o materialu tesnil | NBR |
| Informacije o materialu ohišja | Aluminijeva litina za kovanje eloksiran |