

Dušilka izstopajočega zraka GRE-3/8

Številka dela: 35310

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	Funkcija dušenja zvočnega tlaka
Izbira dodatne funkcije	z glušnikom
Pnevmatični priključek 1	G3/8
Element za nastavljanje	Vijak z zarezo
Način pritrditve	privijačenje
Normalni nazivni pretok v smeri dušilke	2000 l/min
Normalni pretok 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	3 l/min...2000 l/min
Delovni tlak	0 bar...10 bar
Temperatura okolice	-10 °C...70 °C
Položaj vgradnje	poljubno
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...70 °C
Največji pritezni moment	15 Nm
Teža izdelka	50 g
Material čepa za pravitje	gnetna aluminijeva zlitina
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR
Material vijaka za uravnavanje	Medenina