

Varčna pištola LSP-1/4-D

Številka dela: 35528

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Funkcija iztekajočega zraka	postopek pihanja z možnostjo doziranja
Delovni tlak	0 bar...10 bar
Pretok proti atmosferi	120 l/min
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	120 l/min
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Raven zvočnega tlaka	90 dB(A)
Temperatura okolice	-10 °C...50 °C
Teža izdelka	240 g
Pnevmatični priključek	notranji navoj G1/4
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	gnetna aluminijeva zlitina