

Svetleče tesnilo MV-LD-12-24DC

Številka dela: 35558

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Prikazovalnik preklopnega položaja	LED
Način pritrditve	na magnetni ventil s centralnim vijakom M3
Teža izdelka	1.6 g
Električni priključek	oblika B v skladu s standardom DIN EN 175301-803 štirikotna oblika MSV
Območje delovne napetosti DC	12 V...24 V
Priključitev zaščitnega vodnika	na voljo
Nazivna moč svetlečega tesnila	0.05 W
Stopnja zaščite	IP65
Temperatura okolice	-25 °C...85 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Material ohišja	TPE-U (PU)
Barva	transparentna