



Mejno stikalo SMT0-6-PS-S-LED-24

Številka dela: 35573

FESTO

z LED diodo in integriranim varnostnim vezjem, brez pritrdilnega seta.
Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2012.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oblika	Blokovna izvedba
Dovoljenje	C-Tick
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Princip merjenja	magnetno induktiven
Temperatura okolice	-25 ... 70 °C
Izhod stikala	PNP
Stikalni element	Vklopni kontakt
Možnost reprodukcije preklopne vrednosti	+/- 0,1 mm
Čas vklopa	≤ 1 ms
Čas izklopa	≤ 1 ms
Maks. izhodni tok	200 mA
Maks. preklopna moč DC	6 W
Padec napetosti	< 3 V
Zaostali tok	≤ 0,01 mA
Kratkostična odpornost	Pulzirajoč
Odpornost na preobremenitve	na voljo
Območje obratovalne napetosti DC	10 ... 30 V
Zaščita pred zamenjavo polov	za vse električne priključke
Električni priključek	Vtič M12x1 3-polni
Smer izhoda priključka	prečno
Maks. pritezni moment vtiča	0,5 Nm
Način pritrditve	s priborom
Masa izdelka	36 g
Informacije o materialu ohišja	PA-GF PUR cinkova tlačna litina
Prikaz stanja preklopa	Rumena LED
Vrsta zaščite	IP67