

Tesnilni obroč O-M5

Številka dela: 3565

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nazivni pritezni moment	1.78 Nm
Toleranca za nazivni pritezni moment	± 20 %
Teža izdelka	0.05 g
Pnevmatični priključek	M5
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	PVC