


# Povezovalni kabel NEBV-A1W3-K-0.3-N-M12W3

Številka dela: 3579461

**FESTO**



## Podatkovni list

| Značilnost                                  | Vrednost                                             |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Odobritev                                   | c CSA us (OL)                                        |
| Oznaka linije                               | brez nosilca tablice                                 |
| Teža izdelka                                | 60 g                                                 |
| Električni priključek 1, funkcija           | Stran področne naprave                               |
| Električni priključek 1, zasnova            | oglata oblika                                        |
| Električni priključek 1, vrsta priključka   | doza                                                 |
| Električni priključek 1, kabelski izhod     | pod kotom                                            |
| Električni priključek 1, priključna tehnika | priključna shema, oblika A, v skladu z EN 175301-803 |
| Električni priključek 1, število polov/žil  | 4                                                    |
| Električni priključek 1, zasedeni poli/žile | 4                                                    |
| Električni priključek 1, vrsta pritrditve   | na magnetni ventil s centralnim vijakom M3           |
| Električni priključek 2, funkcija           | Stran krmilne enote                                  |
| Električni priključek 2, zasnova            | okrogla oblika                                       |
| Električni priključek 2, vrsta priključka   | vtič                                                 |
| Električni priključek 2, kabelski izhod     | kotna oblika                                         |
| Električni priključek 2, priključna tehnika | M12x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-101           |
| Električni priključek 2, število polov/žil  | 5                                                    |
| Električni priključek 2, zasedeni poli/žile | 3                                                    |
| Električni priključek 2, vrsta pritrditve   | varovalo vijaka s šestkotnikom SW13                  |
| Območje delovne napetosti DC                | 0 V...110 V                                          |
| Nazivna delovna napetost DC                 | 110 V                                                |
| Območje delovne napetosti AC                | 0 V...110 V                                          |
| Nazivna delovna napetost AC                 | 110 V                                                |
| Tokovna obremenljivost pri 40 °C            | 1 A                                                  |
| Odpornost proti udarni napetosti            | 1.5 kV                                               |
| Priključitev zaščitnega vodnika             | na voljo                                             |
| Dolžina kabla                               | 0.3 m                                                |
| Lastnost voda                               | Standardno                                           |

| Značilnost                                        | Vrednost                                                                                      |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preskusni pogoji vodnika                          | preskusni pogoji na zahtevo                                                                   |
| Premer kabla                                      | 5.9 mm                                                                                        |
| Toleranca, premer kabla                           | ± 0,3 mm                                                                                      |
| Zgradba kabla                                     | 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>                                                                      |
| Stopnja zaščite                                   | IP67                                                                                          |
| Napotek glede stopnje zaščite                     | v montiranem stanju                                                                           |
| Temperatura okolice                               | -25 °C...80 °C                                                                                |
| Temperatura okolice pri gibljivi napeljavi kablov | -25 °C...80 °C                                                                                |
| Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)              | v skladu z direktivo EU o nizki napetosti<br>v skladu z direktivo EU RoHS                     |
| Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)          | v skladu s predpisi ZK RoHS<br>v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo |
| Skladnost z LABS                                  | VDMA24364 – cona III                                                                          |
| Napotek glede materialov                          | V skladu z RoHS                                                                               |
| Stopnja umazanosti                                | 3                                                                                             |
| Razred korozijske odpornosti KBK                  | 2 – zmerna korozijska obremenitev                                                             |
| Material kabelskega plašča                        | TPE-U(PUR)                                                                                    |
| Barva kabelskega plašča                           | síva                                                                                          |
| Material ohišja                                   | TPE-U(PUR)                                                                                    |
| Barva ohišja                                      | črna                                                                                          |
| Material pokrivne matice                          | cínkova tlačna litina<br>nikljan                                                              |
| Material izolacijskega ovoja                      | PP                                                                                            |