

Priključna plošča VABS-S7-RB-B-G14-VDE1-R12

Številka dela: 3580505

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Dovajanje krmilnega zraka	zunaj interni
Delovni tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Protieksplzijska zaščita	conA 1 (ATEX) conA 2 (ATEX) conA 21 (ATEX) conA 22 (ATEX)
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Razred korozijske odpornosti KBK	4 – zelo močna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – conA III
Stopnja zaščite	IP65
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Priključek za krmilni zrak 12	G1/4
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Pnevmatični priključek 3	G1/4
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priključne plošče	aluminij, prevlečen z ematalom
Material tesnil	NBR