


## Nastavek cevi N-3/8-P-6

Številka dela: 3608

FESTO



### Podatkovni list

| Značilnost                                    | Vrednost   |
|---|--|
| Nazivni premer                                | 4.5 mm   |
| Vrsta tesnila na čepu za pritvje              | tesnilni obroč   |
| Položaj vgradnje                              | poljubno   |
| Zasnova                                       | ravna oblika   |
| Velikost posode                               | 1  |
| Delovni tlak celotnega temperaturnega območja | -0.95 bar...16 bar   |
| Delovni medij                                 | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::]                |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija      | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju) |
| Razred korozijske odpornosti KBK              | 2 – zmerna korozijska obremenitev                              |
| Skladnost z LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura okolice                           | -10 °C...60 °C   |
| Največji pritezni moment                      | 15 Nm  |
| Teža izdelka                                  | 9 g  |
| Pnevmatični priključek 1                      | zunanji navoj G3/8   |
| Pnevmatični priključek 2                      | za notranji Ø gibke cevi 6 mm                                  |
| Napotek glede materialov                      | V skladu z RoHS  |
| Material ohišja                               | Aluminij, eloksiran  |