

Vakuumsko sesalo VAS-75-1/4-NBR

Številka dela: 36145

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	4 mm
Premer priseska	75 mm
Učinkoviti premer sesala	60 mm
Položaj priključitve	zgoraj
Oblika priseska	okroglo, ploščato
Delovni tlak	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nazivni delovni tlak	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Delovni medij	atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Skladnost z LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura okolice	-20 °C...80 °C
Održna sila pri 70-odstotnem vakuumu	197 N
Držalna sila pri nazivnem delovnem tlaku	197 N
Pritrdilni navoj	G1/4
Pritrditev sesala	G 1/4
Vakuumski priključek	G1/4
Barva	črna
Trdota po Shoru	70 +/- 5
Material čepa za privitje	Cinkova tlačna litina
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priseska	NBR