


# Nastavek cevi N-3/8-P-13-MS

Številka dela: 36161

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	11 mm
Vrsta tesnila na čepu za pritvje	tesnilni obroč
Položaj vgradnje	poljubno
Zasnova	ravna oblika
Velikost posode	1
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	-0.95 bar...16 bar
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Največji pritezni moment	15 Nm
Teža izdelka	243 g
Pnevmatični priključek 1	zunanji navoj G3/8
Pnevmatični priključek 2	za gibko cev z notranjim Ø 13 mm
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	Medenina