


Povratno-dušilni ventil

GG-1/4-3/8

Številka dela: 3633

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	dušilna protipovratna funkcija
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Način upravljanja	mehanski
Element za nastavljanje	klecni kolešček
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Normalni nazivni pretok v smeri dušilke	870 l/min
Normalni nazivni pretok v nepovratni smeri	1150 l/min
Delovni tlak	0.03 bar...8 bar 0.43 psi...116 psi
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Material ohišja	gnetna aluminijeva zlitina
Položaj vgradnje	poljubno
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	380 g
Material tesnil	NBR