


Aksialni sklop EAMM-A-S62-70A-G2

Številka dela: 3637959

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivna dolžina	78.5 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	6000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	34.8 kgmm ²
Prenosljivi navor	17 Nm
Teža izdelka	1040 g
Koda vmesnika aktuatorja	S62
Koda vmesnika Motor In	70 A
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS