


Mehast valj EB-165-65

Številka dela: 36487

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	165
Zahtevan vgradni Ø	180 mm
Hod	65 mm
Največja višina, izvlečen položaj	115 mm
Največji kot nagiba	20 stp
Največji odmik	10 mm
Najmanjša vgradna višina	51 mm
Način delovanja	enosmerno delovanje
Delovni tlak	0 bar...8 bar
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [:-:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	delovanje z oljenjem ni mogoče
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-40 °C...70 °C
Ponastavitvena sila	200 N
Teža izdelka	1200 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Pnevmatični priključek	G1/4
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material meha	NR/BR
Material ohišja	jeklo pocinkano