

# Protipovratni ventil H-M5

Številka dela: 3671

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                                   | Vrednost                                                       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Ventilska funkcija                                           | Protipovratna funkcija                                         |
| Pnevmatični priključek 1                                     | M5                                                             |
| Pnevmatični priključek 2                                     | M5                                                             |
| Način pritrditve                                             | vgradnja v napeljavo                                           |
| Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343) | 115 l/min                                                      |
| Delovni tlak                                                 | 0.04 MPa...0.8 MPa<br>0.4 bar...8 bar                          |
| Temperatura okolice                                          | -10 °C...60 °C                                                 |
| Material ohišja                                              | Medenina                                                       |
| Delovni medij                                                | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-]                |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija                     | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju) |
| Skladnost z LABS                                             | VDMA24364-B2-L                                                 |
| Temperatura medija                                           | -10 °C...60 °C                                                 |
| Napotek glede materialov                                     | V skladu z RoHS                                                |
| Material tesnil                                              | NBR                                                            |