

Pokrivni modul EASC-E10-120

Številka dela: 3790896

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	120
Položaj vgradnje	vodoravno
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	0 °C...40 °C
Teža izdelka	4850 g
Material pokrova	visoko legirano nerjavno jeklo
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS