

Omrežni filter CADF-C15-11A-P3

Številka dela: 3947275

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	47 mm
Višina	70 mm
Dolžina	231 mm
Položaj vgradnje	prosta konvekcija
Delovna napetost	520/300 V
Vhodni tok	16 A
Omrežna frekvenca	50 Hz...60 Hz
Odobritev	ENEC UL - Recognized (OL) c UL - Recognized (OL)
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Teža izdelka	900 g
Način pritrditve	montažna plošča, privita
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS