

Element prilagodljivega prijemalnika DHAS-GF-60-U-BU

Številka dela: 3998967

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	60
Položaj vgradnje	poljubno
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij	Izdelek ustreza Festovi interni opredelitvi izdelka za uporabo v proizvodnji baterij: Kovine, ki vsebujejo več kot 1-% masni delež bakra, cinka ali niklja, so izključene iz uporabe. Izjeme so nikelj v jeklih, kemično nikljane površine, vezja, vodniki, električni konektorji in tuljave.
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Temperatura okolice	10 °C...50 °C
Teža izdelka	7 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material vpenjalnih čeljusti	TPE-U (PU)