

# L hitro vijačeni priključek LCK-1/2-PK-13

Številka dela: 4100

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	11.7 mm
Vrsta tesnila na čepu za pritvje	tesnilni obroč
Položaj vgradnje	poljubno
Zasnova	L-oblika
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Nazivni pritezni moment	14 Nm
Toleranca za nazivni pritezni moment	± 20 %
Pnevmatični priključek 1	Zunanji navoj G1/2
Pnevmatični priključek 2	za vtični priključek z notranjim Ø 13 mm z matico
Material pokrivne matice	Gnetna aluminijeva zlitina, eloksirana
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnilnega obroča	Ojačan PA TPE-U (PU)
Material votlega vijaka	Gnetna aluminijeva zlitina, eloksirana
Material vrtljivega priključka	Cinkova tlačna litina