

# Prikazovalnik tlaka OH-22-RT

Številka dela: 4131

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Delovni tlak	1.4 bar...8 bar
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...45 °C
Temperatura okolice	-10 °C...45 °C
Teža izdelka	25 g
Način pritrditve	Vgradnja v stikalno ploščo, Ø 22,5
Pnevmatični priključek	G1/8
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS