



Pnevmatični ventil VL/O-3-PK-3X2

Številka dela: 4245

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	3/2, odprt, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	100 l/min
Pnevmatični delovni priključek	PK-3
Delovni tlak	0 bar...8 bar
Konstruktivna zgradba	Krožnikast sedež
Nazivni premer	2.5 mm
Čas izklopa	50 ms
Čas vklopa	12 ms
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Krmilni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-]
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	180 g
Način pritrditve	na priključni ploščici na montažni okvir s prehodno izvrtino izbirno:
Pnevmatični priključek 1	PK-3
Pnevmatični priključek 4	PK-3
Pnevmatični priključek 5	PK-3
Material priključne plošče	Medenina ojačan PPS
Material tesnil	NBR
Material ohišja	umetna masa cinkova tlačna litina