



Magnetni ventil JMFH-5-PK-3

Številka dela: 4447

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	5/2, bistabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	105 l/min
Pnevmatični delovni priključek	PK-3
Delovni tlak	2 bar...8 bar
Konstruktivna zgradba	Krožnikast sedež
Nazivni premer	2.5 mm
Načelo tesnjenja	mehko
Preklopni čas ob	13 ms
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	0 °C...60 °C
Temperatura okolice	0 °C...40 °C
Teža izdelka	380 g
Način pritrditve	na priključni ploščici na montažni okvir s prehodno izvrtino izbirno:
Pnevmatični priključek 1	PK-3
Pnevmatični priključek 2	PK-3
Pnevmatični priključek 3	PK-3
Pnevmatični priključek 4	PK-3
Pnevmatični priključek 5	PK-3
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priključne plošče	Aluminij eloksiran
Material tesnil	NBR
Material ohišja	Aluminij eloksiran