



Magnetni ventil MFH-5-PK-3

Številka dela: 4448

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	5/2, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	105 l/min
Pnevmatični delovni priključek	PK-3
Delovni tlak	3 bar...8 bar
Konstruktivna zgradba	Krožnikast sedež
Nazivni premer	2.5 mm
Načelo tesnjenja	mehko
Čas izklopa	22 ms
Čas vklopa	10 ms
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okolice	-5 °C...40 °C
Teža izdelka	270 g
Način pritrditve	na priključni ploščici na montažni okvir s prehodno izvrtino izbirno:
Pnevmatični priključek 1	PK-3
Pnevmatični priključek 2	PK-3
Pnevmatični priključek 3	PK-3
Pnevmatični priključek 4	PK-3
Pnevmatični priključek 5	PK-3
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priključne plošče	Aluminij eloksiran
Material tesnil	NBR
Material ohišja	Aluminij eloksiran