

# Krogelni ventil VZBM-1/2-RP-40-F-3T-F03-B2B3

Številka dela: 4451855

**FESTO**



## Podatkovni list

| Značilnost                                                    | Vrednost                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktivna zgradba                                         | 3-potni krogelni ventil<br>T-izvrtina                                                                            |
| Način upravljanja                                             | mehanski                                                                                                         |
| Načelo tesnjenja                                              | mehko                                                                                                            |
| Položaj vgradnje                                              | poljubno                                                                                                         |
| Način pritrditve                                              | vgradnja v napeljavo                                                                                             |
| Priključek armature                                           | Rp1/2                                                                                                            |
| Prikazovalnik preklonnega položaja                            | Smer reže = smer pretoka                                                                                         |
| Vzorec izvrtin prirobnice                                     | F03                                                                                                              |
| Notranji Ø                                                    | 14.1 mm                                                                                                          |
| Nazivni premer DN                                             | 15                                                                                                               |
| Ventilska funkcija                                            | 3/2                                                                                                              |
| Smer toka                                                     | obojestranski                                                                                                    |
| Nazivni tlak armature PN                                      | 40                                                                                                               |
| Sprožilni navor pri tlačni razliki, nazivni tlak, armatura PN | 6.9 Nm                                                                                                           |
| Na podlagi standarda                                          | EN 10226-1<br>ISO 5211                                                                                           |
| Medij                                                         | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [-:~:]<br>inertni plini<br>voda – brez vodne pare<br>nevtralne tekočine |
| Temperatura medija                                            | -20 °C...130 °C                                                                                                  |
| Pretok Kv, tip T eck                                          | 17 m³/h                                                                                                          |
| Napotek glede materialov                                      | V skladu z RoHS                                                                                                  |
| Skladnost z LABS                                              | VDMA24364 – cona III                                                                                             |
| Material ohišja                                               | Medenina<br>nikljan                                                                                              |
| Številka materiala ohišja                                     | CW617N                                                                                                           |
| Material tesnil                                               | HNBR<br>PTFE                                                                                                     |

| Značilnost                           | Vrednost                                |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Material krogle                      | medenina<br>kromiran                    |
| Številka materiala krogle            | CW614N                                  |
| Material gredi                       | Medenina                                |
| Številka materiala gredi             | CW614N                                  |
| Teža izdelka                         | 460 g                                   |
| Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti) | v skladu z direktivo EU o tlačni opremi |
| Razred korozijske odpornosti KBK     | 1 – nizka korozijska obremenitev        |