



Pnevmatični ventil VL-5-PK-3

Številka dela: 4504

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	5/2, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	105 l/min
Pnevmatični delovni priključek	PK-3
Delovni tlak	1,5 bar...8 bar
Konstruktivna zgradba	Krožnikast sedež
Nazivni premer	2,5 mm
Čas izklopa	22 ms
Čas vklopa	15 ms
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	130 g
Način pritrditve	na priključni ploščici na montažni okvir s prehodno izvrtino izbirno:
Pnevmatični priključek 1	PK-3
Pnevmatični priključek 2	PK-3
Pnevmatični priključek 3	PK-3
Pnevmatični priključek 4	PK-3
Pnevmatični priključek 5	PK-3
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priključne plošče	Medenina ojačan PPS
Material tesnil	NBR
Material ohišja	umetna masa cinkova tlačna litina